

Standardpunkte – Temperaturlabor Klingenberg

Kalibriergegenstand	Typ	Messpunkte	Anzahl
Elektrisches Thermometer IPRT	Pt100	0 / 50 / 100°C	3
Elektrisches Thermometer	Thermoelement K / N / J / E	200 / 400 / 600°C	3
Elektrisches Thermometer	Thermoelement T	0 / 100 / 300°C	3
Elektrisches Thermometer	Thermoelement edel S / R / B	400 / 800 / 1200°C	3
Direktanzeigendes Gerät + IPRT	CTH6200 / CTH63X0 / CTH65X0 / CPH6600 / CPH7000 / Fremdfabrikate	0 / 50 / 100°C	3
Direktanzeigendes Gerät + IPRT	CPH6400	0 / 25 / 50°C	3
Direktanzeigendes Gerät + IPRT und / oder Thermoelement	CTH65X0 / CTH63X0 / Fremdfabrikate	0 / 50 / 100°C	3
Direktanzeigendes Gerät + PRT (z.B. CTP5000)	CTH7000 / CTR3000	-40 / -20 / 0 / 50 / 70 / 100°C	6
Direktanzeigendes Gerät + Kombisensor	CPU 6000 / CTH6500	18 / 23 / 25°C	3
Datenlogger + IPRT	CPU 5000	10 / 23 / 25°C	3
Datenlogger + IPRT und / oder Thermoelement	Fremdfabrikate	0 / 50 / 100°C	3
Sekundär Normal-Widerstandsthermometer PRT	CTP5000 / CTP2000 / Fremdfabrikate	-40 / -20 / 0 / 50 / 70 / 100°C	6
Primär-Normal-Thermoelement	CTP9000 / Fremdfabrikate	200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200°C	6
Infrarot Kalibrator, Infrarot Anzeigegerät	CTI5000 / CTR1000	100 / 300 / 450°C	3
Mechanisches Thermometer	Bimetall / Gasdruck	Anfang / Mitte / Ende	3
Blockkalibrator	CTD9100-Zero	0°C	1
Blockkalibrator	CTD9100-COOL	-50 / 0 / 50 / 100 / 150 / 200°C	6
Blockkalibrator	CTD9100-165, CTD9100-165-X	-30 / 0 / 50 / 100 / 130 / 160°C	6
Blockkalibrator	CTD9100-200	50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200°C	6
Blockkalibrator	CTD9100-375 / CTD4000-375	50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 375°C	6
Blockkalibrator	CTD9100-450	50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 450°C	6
Blockkalibrator	CTD9100-650 / CTD4000-650	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600°C	6
Blockkalibrator	CTD9100-1100	200 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000°C	6
Blockkalibrator	CTD4000-140	-20 / 0 / 50 / 75 / 100 / 140 °C	6
Blockkalibrator	CTD9300-165	-30 / 0 / 50 / 100 / 130 / 160°C	6
Blockkalibrator	CTD9300-650	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600°C	6
Mikrokalibrierbad	CTB9100-165	-30 / 0 / 50 / 100 / 130 / 160°C	6
Mikrokalibrierbad	CTB9100-225	50 / 100 / 120 / 150 / 175 / 200°C	6
Mikrokalibrierbad	CTB9100-225-X	50 / 100 / 150 / 200 / 225 / 250°C	6



Kalibriergegenstand	Typ	Messpunkte	Anzahl
Multifunktionskalibrator	CTM9100-150	Mikrokalibrierbad:	6
		-30 / 0 / 50 / 100 / 130 / 160°C	
		Blockkalibrator:	6
		- 20 / 0 / 50 / 100 / 150°C	
Kalibratoren / Kalibrierbäder	Fremdfabrikate	Oberflächentemperaturkalibrator:	3
		0 / 50 / 100°C	
		Infrarot-Schwarzstrahler:	3
		0 / 50 / 100°C	
		über den Einsatzbereich verteilt	6